



# MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

## MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ MiniFastFit zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus und kann extrem schnell gewechselt werden.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Bogenlänge O (Nom)	
Sockel	PGJX36		5,5 mm
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Betrieb und Elektrik	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	900 Stunde(n)	Systemleistung	1.000 W
		Lampenstrom (Nom)	11,4 A
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Farbcode	- [Not Specified]	Dimmbar	Ja
Lichtstrom	79.300 lm	Mechanik und Gehäuse	
Farbkoordinate X (Nom)	0,321	Nettogewicht (Stück)	0,055 kg
Farbkoordinate Y (nom.)	0,330		
Ähnlichste Farbtemperatur	6000 K		
Nennlichtausbeute (Nom)	79,3 lm/W		
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		


## MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

### Produktdaten

Bestell-Produktname	MSR Gold 1000 MiniFastFit 1CT/4
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4
Gesamt-Produktcode	871829178508800
Bestellcode	78508800
Material-Nr. (12NC)	928171405115

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291785088
Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718291785095

### Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 1000 MiniFastFit 1CT/4	26 mm	5,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

