



Architectural MSD

MSD 1200 1CT/3

Die hochleistungsfähige MSD Metallhalogen- Entladungslampe bietet eine ausgezeichnete Farbwiedergabe und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus.

Hinweise


- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G22
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	2.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	- [Not Specified]
Lichtstrom	92.000 lm
Farbkoordinate X (Nom)	323
Farbkoordinate Y (nom.)	328
Ähnlichste Farbtemperatur	6000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	79 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	73
Bogenlänge O (Nom)	14,0 mm
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	1.200 W


Lampenstrom (Nom)	13,8 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Nettogewicht (Stück)	0,156 kg
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSD 1200.1CT/3
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSD 1200 1CT/3
Gesamt-Produktcode	872790091135000
Bestellcode	91135000
Material-Nr. (12NC)	928172005114
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900911350
Zähler – Pakete pro Außenkarton	3
EAN Umverpackung	8727900911367

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD	42,5	14,0	84 mm	86 mm	85	183 mm	54 mm	53	52 mm
1200.1CT/3	mm	mm			mm			mm	

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MSD 1200.1CT/3

