

**PHILIPS****Lighting**

# MSR GOLD

## MSR Gold 1200 FastFit 1CT/4

Toutes les lampes finissent par griller un jour, mais si c'est une MSR Gold™ FastFit à culot simple, il suffit de quelques secondes pour la remplacer, grâce à la conception spéciale de son culot et de son support de lampe. Cette lampe offre un faisceau de haute intensité, une lumière blanche d'une grande pureté et un éclairage vraiment performant. Ses broches plaquées or assurent une meilleure protection contre la chaleur et évitent que la lampe grille de façon prématurée. La technologie P3 permet d'utiliser la lampe dans n'importe quelle position et à températures plus élevées. Elle garantit ainsi une durée de vie plus longue et un flux lumineux constant de haute qualité. De plus, le concept FastFit s'appliquant également aux lampes halogènes Philips, vous pouvez passer d'une technologie de lampe à l'autre rapidement et facilement. Les lampes Philips MSR Gold<sup>TM</sup> 1200 FastFit peuvent être utilisées dans une plage de puissance comprise entre 800 W et 1400 W.

### Mises en garde et sécurité

- Il est très improbable qu'un bris de lampe ait une quelconque incidence sur votre santé. Si une lampe casse, ventilez la pièce pendant 30 minutes et ramasser les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez celui-ci auprès de votre site de gestion des déchets en vue d'un recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.

### Données du produit


Informations générales		Température de couleur corrélée (nom.)	6000 K
Culot	PGJX50	Efficacité lumineuse (nominale)	76,5 lm/W
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	750 h	Longueur d'arc O (nom.)	5,5 mm
Données techniques de l'éclairage			Fonctionnement et électricité
Code couleur	- [Not Specified]	Consommation électrique	1.200 W
Flux lumineux	92.000 lm	Courant lampe (nom.)	15 A
Coordonnée chromatique X	318		
Coordonnée chromatique Y	327		

# MSR GOLD

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Poids net (pièce)	0,147 kg
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MSR Gold 1200 FastFit 1CT/4

Nom de produit complet	MSR Gold 1200 FastFit 1CT/4
Code EOC	871829122129600
Code de commande	8718291221296
Code 12NC	928175005115
Code de commande local	MSR1200GOLDFAFI
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291221296
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291221302

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 1200 FastFit 1CT/4	26,1 mm	5,5 mm	64 mm	66 mm	65 mm	128 mm	50 mm

