



MSR Gold™ MiniFastFit (DJ/Club)

MSR Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/4

MSR Gold™ MiniFastFit . Diese hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	PGJX28
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	750 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	2
Lichtstrom	22.700 lm
Farbkoordinate X (Nom.)	288
Farbkoordinate Y (nom.)	306
Ähnlichste Farbtemperatur	9300 K
Bemessungslichtausbeute (min.)	64 lm/W
Nennlichtausbeute (Nom.)	75 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	78
Bogenlänge O (Nom.)	5,0 mm


Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	300 W
Lampenstrom (Nom.)	3,75 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Nettogewicht (Stück)	0,062 kg
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSR Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/4
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/4
Gesamt-Produktcode	87182912211100

MSR Gold™ MiniFastFit (DJ/Club)

Bestellcode	8718291221111
Material-Nr. (12NC)	928177105115
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291221111

Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718291221128

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/4	23 mm	5,0 mm	65,8 mm	67,8 mm	66,8 mm	126 mm

