

PHILIPS

Lighting



A
F
G

MASTERColour CDM-T Elite

MASTERColour CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkeld weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden. 35W- und 70W-Lampen können auch mit elektromagnetischem Vorschaltgerät betrieben werden.
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		
Sockel	G12	
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	20.000 Stunde(n)	
Lichttechnische Daten		
Farbcode	930 [CCT of 3000K]	
Lichtstrom	11.000 lm	
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	
Farbkoordinate X (Nom)	0,434	
Betrieb und Elektrik		
Systemleistung	100,1 W	
Spannung (Nom)	88 V	

MASTERColour CDM-T Elite

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar Nein

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung Klar

Kolbenform T19

Nettogewicht (Stück) 0,030 kg

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse F

Quecksilbergehalt (max.) 10,1 mg

Quecksilbergehalt (Nom) 10,1 mg

Energieverbrauch kWh/1.000 Std. 101 kWh


EPREL-Registrierungsnummer 473251

CE-Zeichen Ja

Produktdaten


Bestell-Produktnam	MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12
Gesamt-Produktcode	872790087169200
Bestellcode	87169200
Material-Nr. (12NC)	928183205125
Lokaler Bestellcode	CDMT100930
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900871692
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8727900871708

Abmessungsskizzen





Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	20 mm	8,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm

Photometrische Daten





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T Elite

Lebensdauer



LDLE_CDM-T-E_0006-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12

1CT/12

