



MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ MiniFastFit zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus und kann extrem schnell gewechselt werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	PGJX28
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	750 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	2
Lichtstrom	35.500 lm
Farbkoordinate X (Nom.)	296
Farbkoordinate Y (nom.)	315
Ähnlichste Farbtemperatur	7500 K
Nennlichtausbeute (Nom.)	61,5 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	70


Bogenlänge O (Nom)	3,5 mm
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	575 W
Lampenstrom (Nom)	10,2 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Nettogewicht (Stück)	0,070 kg

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4
Gesamt-Produktcode	871829122109800
Bestellcode	8718291221098


Material-Nr. (12NC)	928184005115
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291221098
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718291221104

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4	23,2 mm	3,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4

