



# MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

## MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ MiniFastFit zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus und kann extrem schnell gewechselt werden.

#### Hinweise

• Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

#### **Produkt Daten**

Allgemeine Informationen						
Sockel	PGJX28					
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]					
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	750 Stunde(n)					
Lichttechnische Daten						
Farbcode	2					
Lichtstrom	35.500 lm					
Farbkoordinate X (Nom)	296					
Farbkoordinate Y (nom.)	315					
Ähnlichste Farbtemperatur	7500 K					
Nennlichtausbeute (Nom)	61,5 lm/W					
Farbwiedergabeindex (CRI)	70					

Bogenlänge O (Nom)	3,5 mm
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	575 W
Lampenstrom (Nom)	10,2 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Nettogewicht (Stück)	0,070 kg


Datasheet, 2025, Februar 7 Änderungen vorbehalten

## MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4
Gesamt-Produktcode	871829122109800
Bestellcode	22109800
Material-Nr. (12NC)	928184005115


Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291221098
Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718291221104

### Abmessungsskizzen



Product	D	0	L (min)	L (max)	L	С	F (max)	F	F (min)
	(max)					(max)			
MSR Gold	23,2	3,5	55 mm	57 mm	56	112 mm	36,5	36	35,3
575/2	mm	mm			mm		mm	mm	mm
MiniFastFit									
1CT/4									

#### **Photometrische Daten**



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4



© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der