

PHILIPS**Lighting**

MSR GOLD

MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4

Thanks to the specially designed lamp base, the MSR Gold™ MiniFastFit takes just seconds to replace, to help ensure non-stop clubbing entertainment. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. Easy handling and small compact fixture designs are allowed by the lamps compact size, while the very short arc provides a high perceived brightness and high beam intensity.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	PGJX28	Consommation électrique	575 W
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Courant lampe (nom.)	10,2 A
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	750 h		
Données techniques de l'éclairage			Commandes et gradation
Code couleur	2	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Flux lumineux	35.500 lm		
Coordonnée chromatique X	296	Mécanique et boîtier	
Coordonnée chromatique Y	315	Poids net (pièce)	0,070 kg
Température de couleur corrélée (nom.)	7500 K	Approbation et application	
Efficacité lumineuse (nominale)	61,5 lm/W	Marquage CE	Oui
Indice de rendu de couleur (IRC)	70	Données du produit	
Longueur d'arc O (nom.)	3,5 mm	Nom du produit de la commande	MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4
		Nom de produit complet	MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4

MSR GOLD

Code EOC	871829122109800
Code de commande	8718291221098
Code 12NC	928184005115
Code de commande local	MSR575/2MINIFF
Numérateur - Quantité par kit	1


Code EAN – Produit/Boîte	8718291221098
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC - Boîte	8718291221104

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 575/2	23,2 mm	3,5 mm	55 mm	57 mm	56	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm
MiniFastFit 1CT/4									

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4

