



MASTERColour CDM-T Elite

MASTERColour CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden. 35W- und 70W-Lampen können auch mit elektromagnetischem Vorschaltgerät betrieben werden.
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | | Farbkoordinate X (Nom) | | 0,434 |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------|-------|
| Socket | G12 | Farbkoordinate Y (nom.) | 0,398 | |
| Betriebsstellung | UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)] | Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000 K | |
| Referenz für Lichtstrommessung | Sphere | Farbwiedergabeindex (CRI) | 90 | |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 20.000 Stunde(n) | Bogenlänge O (Nom) | 7,15 mm | |
| Lichttechnische Daten | | Betrieb und Elektrik | | |
| Farbcode | 930 [CCT of 3000K] | Systemleistung | 73,2 W | |
| Lichtstrom | 7.800 lm | Spannung (Nom) | 85 V | |
| Nennlichtausbeute (Nom) | 103 lm/W | | | |
| Lichtfarbe | Warmweiß (WW) | | | |

MASTERC colour CDM-T Elite

Lichtregelung und Dimmen

| | |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |
|---------|------|

Mechanik und Gehäuse

| | |
|------------------|------|
| Kolbenausführung | Klar |
| Kolbenform | T19 |


Genehmigung und Anwendung

| | |
|---------------------------------|--------|
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 74 kWh |
| EPREL Registrierungsnummer | 473260 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Quecksilbergehalt (Nom) | 6,6 mg |
| Quecksilbergehalt (max.) | 6,6 mg |

Produktdaten



| | |
|---------------------------------|---|
| Bestell-Produktname | MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTERC colour CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12 |
| Gesamt-Produktcode | 872790091141100 |
| Bestellcode | 91141100 |
| Material-Nr. (12NC) | 928185305131 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 0,029 kg |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8727900911411 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 12 |
| EAN Umverpackung | 8727900911428 |

Abmessungsskizzen



| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) |
|--|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12 | 20 mm | 7,15 mm | 55 mm | 57 mm | 56 mm | 103 mm |

Photometrische Daten





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12


MASTERC colour CDM-T Elite

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12



LDLE_CDM-T-E_0006-Life expectancy diagram

