



MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

Lámpara de descarga de halogenuros metálicos cerámicos de alta duración, muy alta eficiencia, una sola terminación. Genera una luz blanca brillante nítida con una excelente reproducción del color

Advertencias y seguridad

- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- Utilizar únicamente con equipos de control electrónico
- Para el uso de 50 W con equipos electrónicos Philips solamente
- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general

| | |
|------------------------------------|--|
| Base del casquillo | GU6.5 |
| Posición de funcionamiento | UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)] |
| Referencia de medición de flujo | Sphere |
| Fallos vida útil hasta 50 % (nom.) | 20.000 hora(s) |

Datos técnicos de la luz

| | |
|----------------------|--------------------|
| Código de color | 930 [CCT of 3000K] |
| Flujo luminoso | 3.950 lm |
| Designación de color | Blanco cálido (WW) |

| | |
|--|----------|
| Coordenada X de cromacidad (Nom) | 0,434 |
| Coordenada Y de cromacidad (Nom) | 0,398 |
| Temperatura de color correlacionada (nom.) | 3000 K |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.) | 102 lm/W |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | 90 |
| Longitud de arco O (nom.) | 4,7 mm |

Operativos y eléctricos


| | |
|--------------------|--------|
| Consumo de energía | 39,1 W |
|--------------------|--------|

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Voltaje (nom.) | 87 V |
| Controles y regulación | |
| Regulable | No |
| Mecánicos y de carcasa | |
| Acabado de la bombilla | Transparente |
| Forma de la bombilla | T13.3 |
| Peso neto (pieza) | 0,008 kg |
| Aprobación y aplicación | |
| Clase de eficiencia energética | F |
| Contenido de mercurio (Hg) (máx.) | 4,7 mg |
| Contenido de mercurio (Hg) (nom.) | 4,7 mg |
| Consumo energético kWh/1000 h | 40 kWh |
| Número de registro EPREL | 1519237 |



| | |
|--|--|
| Marca CE | Si |
| Datos de producto | |
| Nombre de producto del pedido | MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT |
| Nombre completo del producto | MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT |
| Full EOC | 871829115382500 |
| Código de pedido | 15382500 |
| Código 12NC | 928187405130 |
| Cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC - Producto/Caja | 8718291153825 |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 12 |
| Embalaje con código EAN/UPC | 8718291153832 |

Plano de dimensiones



| Product | D (max) | D | O | L (min) | L (max) | L | C (max) |
|--|---------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|
| MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT | 13,3 mm | 0,5 in | 4,7 mm | 28 mm | 32 mm | 30 mm | 56,7 mm |

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

MASTERC colour CDM-Tm Elite Mini

Vida útil



LDLE_CDM-Tm_0001-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

