



MSD Platinum (Touring/Stage)

MSD Platinum 5 R 1CT/8

Die MSD Platinum Lampen eröffnen neue kreative Freiräume in der Entertainment-Beleuchtung, mit kraftvollem, kompaktem und brillant intensivem Licht. Ihr kompaktes, leichtes Design bietet die Freiheit, kleinere, leichtere Leuchten zu bauen – für den Einsatz an jedem Ort auf der Bühne. Der kurze Lichtbogen, die hohe Farbtemperatur und der innovative Reflektor sorgen für eine funkelnde, hohe Strahlungsintensität und eine ausgezeichnete Farbwiedergabe. Außerdem bieten sie eine lange und zuverlässige Lebensdauer, hohe Effizienz und schnelle Austauschzeiten. Das alles sorgt für ein intensives, kreatives Erlebnis.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Ähnlichste Farbtemperatur	
Socket	-	Ähnlichste Farbtemperatur	8000 K
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Farbwiedergabeindex (CRI)	-
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	3.000 Stunde(n)	Bogenlänge O (Nom)	1,0 mm
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	2	Systemleistung	189 W
Lichtstrom (min.)	7.100 lm	Lichtregelung und Dimmen	
Lichtstrom	7.950 lm	Dimmbar	Ja
Farbkoordinate X (Nom)	300		
Farbkoordinate Y (nom.)	300		

MSD Platinum (Touring/Stage)

Mechanik und Gehäuse	
Nettogewicht (Stück)	0,120 kg
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSD Platinum 5 R 1CT/8
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSD Platinum 5 R 1CT/8
Gesamt-Produktcode	872790093070200


Bestellcode	8727900930702
Material-Nr. (12NC)	928190805314
Lokaler Bestellcode	MSDPLATINUM5R
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900930702
Zähler – Pakete pro Außenkarton	8
EAN Umverpackung	8727900930719

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 5 R 1CT/8	51,4 mm	6,8 mm	1,0 mm	57,1 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MSD Platinum 5 R 1CT/8

