



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

Die Philips MASTERColour CDM-Rm Mini ELITE vereint die bewährte MASTERColour-Qualität mit 50 mm-Reflektorlampen. Die überragende Lichtleistung und die zuverlässige Farbstabilität schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken die Ware ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Sockel	GX10		84
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Schaltzyklus	1.350	Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	880 lm
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone	Betrieb und Elektrik	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)	Systemleistung	20,1 W
Lichttechnische Daten		Aufwärmzeit bis 60 % Licht	120 s
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Spannung (Nom)	95 V
Ausstrahlungswinkel (Nom)	10 Grad	Lichtregelung und Dimmen	
Lichtstrom	880 lm	Dimmbar	Nein
Lichtstärke (Nom)	14.500 cd	Mechanik und Gehäuse	
Farbkoordinate X (Nom)	0,434	Kolbenform	MR16
Farbkoordinate Y (nom.)	0,398		
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K		
Nennlichtausbeute (Nom)	49 lm/W		

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Nettogewicht (Stück)	0,047 kg
----------------------	----------

Genehmigung und Anwendung


Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	3,5 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	3,5 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	21 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473266
CE-Zeichen	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D
---------------------	--


Gesamtbezeichnung des Produkts	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D
Gesamt-Produktcode	871829120274500
Bestellcode	8718291202745
Material-Nr. (12NC)	928191005331
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291202745
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291202752

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

Photometrische Daten





Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D



Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Lebensdauer



LDLE_CDM-Rm_0003-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16
10D

