



MASTERColour CDM-T Elite



MASTERColour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden. 35W- und 70W-Lampen können auch mit elektromagnetischem Vorschaltgerät betrieben werden.
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbkoordinate Y (nom.)	
Sockel	G12	Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Nennlichtausbeute (Nom)	108 lm/W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	20.000 Stunde(n)	Bogenlänge O (Nom)	6 mm
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	930 [CCT of 3000K]	Systemleistung	50,2 W
Lichtstrom	5.450 lm	Spannung (Nom)	90 V
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		
Farbkoordinate X (Nom)	0,434		

MASTERC colour CDM-T Elite

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T19
Nettogewicht (Stück)	0,030 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (max.)	6,6 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	6,6 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	51 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473269


Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERC colour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12
Gesamt-Produktcode	872790093060300
Bestellcode	93060300
Material-Nr. (12NC)	928191705131
Lokaler Bestellcode	CDMT50930
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900930603
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8727900930610

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	20 mm	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm


Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12

MASTERCoulour CDM-T Elite

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12



LDLE_CDM-T-E_0006-Life expectancy diagram

