



MASTERColour CDM-T Elite



MASTERColour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe.

Hinweise

- · Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- · Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden. 35W- und 70W-Lampen können auch mit elektromagnetischem Vorschaltgerät betrieben werden.
- · Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen					
Sockel	G12				
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]				
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere				
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	20.000 Stunde(n)				
Lichttechnische Daten					
Farbcode	930 [CCT of 3000K]				
Lichtstrom	5.450 lm				
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)				
Farbkoordinate X (Nom)	0,434				

Farbkoordinate Y (nom.)	0,398
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	108 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Bogenlänge O (Nom)	6 mm
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	50,2 W
Spannung (Nom)	90 V


Datasheet, 2025, Februar 7 Änderungen vorbehalten

MASTERColour CDM-T Elite

Lichtregelung und Dimmen				
Dimmbar	Nein			
Mechanik und Gehäuse				
Kolbenausführung	Klar			
Kolbenform	T19			
Nettogewicht (Stück)	0,030 kg			
Genehmigung und Anwendung				
Energieeffizienzklasse	F			
Quecksilbergehalt (max.)	6,6 mg			
Quecksilbergehalt (Nom)	6,6 mg			
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	51 kWh			
EPREL-Registrierungsnummer	473269			
·				


Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12
Gesamt-Produktcode	872790093060300
Bestellcode	93060300
Material-Nr. (12NC)	928191705131
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900930603
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8727900930610

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	0	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 50W/930	20 mm	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
G12 1CT/12						


Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T Elite

Lebensdauer





Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12

LDLE_CDM-T-E_0006-Life expectancy diagram



© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der