



MASTERCcolour CDM-T Elite

MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT

Ensidig keramisk metallhalogenurladdningslampan med mycket hög effektivitet och lång livslängd som ger gnistrande vitt ljus med hög färgåtergivning

Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt sluten armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder
- Används endast med elektroniska driftdon. 35 W- och 70 W-lamporna kan även användas med elektromagnetiskt driftdon.
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information		Färgåtergivningsindex	
Socket	G12		90
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]	Båglängd O (Nom)	7,75 mm
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere	Drift och elektricitet	
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15 000 h	Strömförbrukning	73,2 W
Ljusteknik		Spänning (nom)	87 V
Färgkod	942 [CCT of 4200K]	Styrenheter och dimring	
Ljusflöde	7 500 lm	Dimbar	Nej
Färgbeteckning	Kallvit (CW)	Mekanik och armaturhus	
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,371	Ljuskällans ytbehandling	Klar
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,366	Lampform	T19
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4200 K		
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100 lm/W		

MASTERC colour CDM-T Elite


Nettovikt (styck)	0,028 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	6,6 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	6,6 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	74 kWh
EPREL-registreringsnummer	473273
CE-märkning	Ja

Produktdata

Beställningsprodukt	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT
---------------------	-------------------------------------


Fullständigt produkt	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT
Full EOC	871829116362600
Beskrivning av lokal kod	8348248
Beställningsnummer	928193705131
Materialnummer (12NC)	928193705131
Lokal kod	8348248
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718291163626
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8718291163633

Måttskiss




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	20 mm	7,75 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Fotometriska data





Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT

MASTERC colour CDM-T Elite

Livslängd



LDLE_CDM-T-E_0011-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT

