



MSR GOLD

MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16

Thanks to the specially designed lamp base, the MSR Gold™ MiniFastFit takes just seconds to replace, to help ensure non-stop clubbing entertainment. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. Easy handling and small compact fixture designs are allowed by the lamps compact size, while the very short arc provides a high perceived brightness and high beam intensity.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	PGJX28
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	750 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	- [Not Specified]
Flux lumineux	28 000 lm
Coordonnée chromatique X	310
Coordonnée chromatique Y	320
Température de couleur corrélée (nom.)	6700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	65 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	60
Longueur d'arc O (nom.)	3,0 mm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	400 W
Courant lampe (nom.)	7,2 A

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Poids net (pièce)	0,053 kg


Données du produit	
Nom du produit de la commande	MSR Gold 400 MiniFastFit 1CT/16
Nom de produit complet	MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16
Code EOC	871829115828800
Code de commande	15828800
Code 12NC	928194005114

MSR GOLD

Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8718291158288
Conditionnement par carton	16

Codes EAN/UPC - Boîte	8718291158295
-----------------------	---------------

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold	23,2	3,0	55 mm	57 mm	56	111 mm	36,5	36	35,3
400	mm	mm			mm		mm	mm	mm
MiniFastFit									
1CT/16									

