



MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

MSR Gold™ 700 MiniFastFit 1CT/16

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ MiniFastFit zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus und kann extrem schnell gewechselt werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	PGJX28
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	750 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	- [Not Specified]
Lichtstrom	48.000 lm
Farbkoordinate X (Nom.)	289
Farbkoordinate Y (nom.)	308
Ähnlichste Farbtemperatur	6000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	68,5 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	72


Bogenlänge O (Nom)	3,5 mm
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	700 W
Lampenstrom (Nom)	10,8 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Nettogewicht (Stück)	0,053 kg

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSR Gold 700 MiniFastFit 1CT/16
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR Gold™ 700 MiniFastFit 1CT/16
Gesamt-Produktcode	871829114103700
Bestellcode	14103700

Material-Nr. (12NC)	928194105114
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291141037
Zähler – Pakete pro Außenkarton	16
EAN Umverpackung	8718291141044

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 700 MiniFastFit 1CT/16	23 mm	3,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	116 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

