



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

Die Philips MASTERColour CDM-Rm Mini ELITE vereint die bewährte MASTERColour-Qualität mit 50 mm-Reflektorlampen. Die überragende Lichtleistung und die zuverlässige Farbstabilität schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken die Ware ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)

Produkt Daten


Allgemeine Informationen			
Sockel	GX10	Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Nennlichtausbeute (Nom)	61 lm/W
Schaltzyklus	1.350	Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	80 %
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)	Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	2.150 lm
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	930 [CCT of 3000K]	Systemleistung	39,1 W
Ausstrahlungswinkel (Nom)	40 Grad	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	120 s
Lichtstrom	2.150 lm	Spannung (Nom)	87 V
Lichtstärke (Nom)	3.600 cd		
Farbkoordinate X (Nom)	0,434		
Farbkoordinate Y (nom.)	0,398		

MASTERCoulour CDM-Rm Elite Mini

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	MR16
Nettogewicht (Stück)	0,048 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	4,7 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	4,7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	40 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473278
CE-Zeichen	Ja


Produktdaten	
Bestell-Produktname	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERCoulour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D
Gesamt-Produktcode	871829116306000
Bestellcode	16306000
Material-Nr. (12NC)	928194805330
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291163060
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291163077

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D




Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Lebensdauer



LDLE_CDM-Rm_35W_930-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

