



MASTERColour CDM-R111 Elite



MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

En la MASTERColour CDM-R111 Elite se junta el aspecto actual de las lámparas halógenas con reflector de aluminio de 111 mm con la larga vida útil, alta eficiencia energética y la brillante luz blanca de la MASTERColour CDM.

Advertencias y seguridad

- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)
- Utilizar únicamente con equipos de control electrónico. Las lámparas de color 35 W/830 también pueden usar equipos electromagnéticos

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	GX8.5
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Ciclo de encendido/apagado	1.050
Referencia de medición de flujo	Narrow Cone
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	12.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	930 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nom.)	40 °
Flujo luminoso	1.750 lm
Intensidad luminosa (nom.)	4.500 cd
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,434

Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,398
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	46 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	90
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	1.750 lm

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	39,1 W
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	120 s
Voltaje (nom.)	89 V

MASTERC colour CDM-R111 Elite

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Reflector
Forma de la bombilla	R111
Peso neto (pieza)	96.000 g


Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	4,7 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	4,7 mg
Consumo energético kWh/1000 h	40 kWh
Número de registro EPREL	473281
Marca CE	Sí

Datos de producto



Nombre de producto del pedido	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D
Nombre completo del producto	MASTERC colour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D
Full EOC	871829168952200
Código de pedido	68952200
Código 12NC	928195505330
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291689522
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8718291689539

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	111 mm	95 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

MASTERCcolour CDM-R111 Elite

