



# MASTERColour CDM-R111 Elite



## MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

MASTERColour CDM-R111 Elite kombinerar det trendiga utseendet i 111 mm halogenlampor med aluminiumreflektor med lång livslängd, hög energieffektivitet och det klara vita ljuset från MASTERColour CDM

### Varning och Säkerhet

- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- Används endast med elektroniska driftdon. 35 W/930-lamporna kan även använda elektromagnetiskt driftdon
- Om en lampa går sönder är det högst osannolikt att det har någon inverkan på din hälsa. Om en lampa går sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna från den trasiga lampan, använd gärna handskar. Placera delarna i en försluten plastpåse och ta den till din lokala återvinningscentral. Använd inte dammsugare.

### Produktdata


| Allmän information                |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Socket                            | GX8.5                                  |
| Driftposition                     | UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)] |
| Driftcykel                        | 1 050                                  |
| Mätpreferens för ljusflöde        | Narrow Cone                            |
| Livslängd vid 50 % bortfall (nom) | 12 000 h                               |
| Ljusteknik                        |                                        |
| Färgkod                           | 930 [CCT of 3000K]                     |
| Spridningsvinkel (nom)            | 40 °                                   |
| Ljusflöde                         | 1 750 lm                               |
| Ljusstyrka (nom)                  | 4 500 cd                               |
| Färgbeteckning                    | Varmvit (WW)                           |
| Kromaticitetskoordinat X (nom)    | 0,434                                  |
| Kromaticitetskoordinat Y (nom)    | 0,398                                  |

| Korrelerad färgtemperatur (Nom)             | 3000 K   |
|---------------------------------------------|----------|
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)                | 46 lm/W  |
| Färgåtergivningsindex                       | 90       |
| LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) | 70 %     |
| Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)            | 1 750 lm |
| Drift och elektricitet                      |          |
| Strömförbrukning                            | 39,1 W   |
| Uppvärmningstid till 60 % ljus              | 120 s    |
| Spänning (nom)                              | 89 V     |
| Styrenheter och dimring                     |          |
| Dimbar                                      | Nej      |


# MASTERC colour CDM-R111 Elite

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Mekanik och armaturhus</b>     |                                          |
| Ljuskällans ytbehandling          | Reflektor                                |
| Lampform                          | R111                                     |
| Nettovikt (styck)                 | 96,000 g                                 |
| <b>Användning och godkännande</b> |                                          |
| Energieffektivitetsklass          | G                                        |
| Kviksilverinnehåll (Hg) (max)     | 4,7 mg                                   |
| Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)     | 4,7 mg                                   |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim   | 40 kWh                                   |
| EPREL-registreringsnummer         | 473281                                   |
| CE-märkning                       | Ja                                       |
| <b>Produktdata</b>                |                                          |
| Beställningsproduktnamn           | MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D |

## Måttskiss




## Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Fullständigt produktnamn                  | MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D |
| Full EOC                                  | 871829168952200                          |
| Beskrivning av lokal kod                  | 8348244                                  |
| Beställningsnummer                        | 928195505330                             |
| Materialnummer (12NC)                     | 928195505330                             |
| Lokal kod                                 | 8348244                                  |
| Räknare - antal per förpackning           | 1                                        |
| EAN/UPC - Produkt/fodral                  | 8718291689522                            |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 6                                        |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8718291689539                            |

| Product                                  | D (max) | C (max) |
|------------------------------------------|---------|---------|
| MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D | 111 mm  | 95 mm   |



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

## MASTERColour CDM-R111 Elite

