



MASTERColour CDM-R111 Elite



MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D

MASTERColour CDM-R111 Elite kombinerar det trendiga utseendet i 111 mm halogenlampor med aluminiumreflektor med lång livslängd, hög energieffektivitet och det klara vita ljuset från MASTERColour CDM

Varning och Säkerhet

- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- Används endast med elektroniska driftdon. 35 W/930-lamporna kan även använda elektromagnetiskt driftdon
- Om en lampa går sönder är det högst osannolikt att det har någon inverkan på din hälsa. Om en lampa går sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna från den trasiga lampan, använd gärna handskar. Placera delarna i en försluten plastpåse och ta den till din lokala återvinningscentral. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	GX8.5
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Driftcykel	1 050
Mätpreferens för ljusflöde	Narrow Cone
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	12 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	930 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	10 °
Ljusflöde	2 805 lm
Ljusstyrka (nom)	45 000 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,434
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,398


Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	40 lm/W
Färgåtergivningsindex	92
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	2 805 lm
Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	73,2 W
Uppvärmningstid till 60 % ljus	120 s
Spänning (nom)	89 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

MASTERC colour CDM-R111 Elite

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Reflektor
Lampform	R111
Nettovikt (styck)	96,000 g
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	6,6 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	6,6 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	74 kWh
EPREL-registreringsnummer	473282
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D



Fullständigt produktnamn	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D
Full EOC	871829168962100
Beskrivning av lokal kod	8348264
Beställningsnummer	928195605330
Materialnummer (12NC)	928195605330
Lokal kod	8348264
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718291689621
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718291689638

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D	111 mm	95 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D

MASTERColour CDM-R111 Elite

