



MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

MSR Gold™ 700/1 MiniFastFit 1CT/4

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ MiniFastFit zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus und kann extrem schnell gewechselt werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	PGJX28
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	750 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	1
Lichtstrom	53.400 lm
Farbkoordinate X (Nom.)	328
Farbkoordinate Y (nom.)	335
Ähnlichste Farbtemperatur	5700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	76,3 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	73


Bogenlänge O (Nom)	3,8 mm
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	700 W
Lampenstrom (Nom)	10,2 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Nettogewicht (Stück)	0,052 kg

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSR Gold 700/1 MiniFastFit 1CT/4
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR Gold™ 700/1 MiniFastFit 1CT/4
Gesamt-Produktcode	871829169663600
Bestellcode	69663600
Material-Nr. (12NC)	928197405115

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291696636
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718291696643

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 700/1 MiniFastFit 1CT/4	23,2 mm	3,8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

