



MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ MiniFastFit zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus und kann extrem schnell gewechselt werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Sockel	PGJX28	Bogenlänge O (Nom)	75
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]		3,8 mm
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	750 Stunde(n)	Betrieb und Elektrik	
Lichttechnische Daten		Systemleistung	700 W
Farbcode	2	Lampenstrom (Nom)	10,2 A
Lichtstrom (min.)	44.000 lm	Lichtregelung und Dimmen	
Lichtstrom	48.000 lm	Dimmbar	Ja
Farbkoordinate X (Nom)	300	Mechanik und Gehäuse	
Farbkoordinate Y (nom.)	324	Nettogewicht (Stück)	0,052 kg
Ähnlichste Farbtemperatur	7200 K		
Nennlichtausbeute (Nom)	68,5 lm/W		

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4
Gesamt-Produktcode	871829122117300
Bestellcode	8718291221173


Material-Nr. (12NC)	928199905115
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291221173
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718291221180

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4	23,2 mm	3,8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4

