



Ecoclick – miljöanpassade tändare

S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1000

Miljöanpassade lysrörständer för användning i kombination med konventionella reaktorer (EM-typ)


Produktdata

Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	22 4 W
Spänning (nom)	220-240 V
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Vit
Nettovikt (styck)	7,000 g
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1000
Fullständigt produktnamn	S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1000

Full EOC	871150069750928
Beskrivning av lokal kod	7902174
Beställningsnummer	928390720229
Materialnummer (12NC)	928390720229
Lokal kod	7902174
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500697509
Räknare – antal förpackningar per kartong	1 000
EAN/UPC – Hölje	8711500697516

Ecoclick – miljöanpassade tändare

Måttskiss



Product	C (max)	E (max)
S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1000	40,3 mm	21,5 mm

