



# Conventionnels Ecoclick

## S16 70-125W 240V UNP/20X10CT

Gamme de starters à effluve de qualité supérieure pour allumer les lampes fluorescentes avec un ballast électromagnétique.

### Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	125 70 W
Tension (nom.)	240 V


Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Blanc
Poids net (pièce)	7,000 g

Données du produit	
Nom du produit de la commande	S16 70-125W 240V UNP/20X10CT
Nom de produit complet	S16 70-125W 240V UNP/20X10CT

Code EOC	871150090356331
Code de commande	8711500903563
Code 12NC	928390930371
Code de commande local	S16
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8711500903563
Conditionnement par carton	200
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500903587

## Conventionnels Ecoclick

### Schéma dimensionnel



Product	C (max)	E (max)
S16 70-125W 240V UNP/20X10CT	40,3 mm	21,5 mm

