



Cebadores para bronceado

S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT

Gama de arrancadores de primera calidad para encender las lámparas fluorescentes que funcionan con balastos electromagnéticos

Advertencias y seguridad

- Componentes de llama retardable
- Bote resistente UV

Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	115 140 W
Voltaje (nom.)	220-240 V
Mecánicos y de carcasa	
Color de la carcasa	Negro
Peso neto (pieza)	7,000 g
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT

Nombre completo del producto	S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT
Full EOC	871150090379226
Código de pedido	90379226
Código 12NC	928391630303
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500903792
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	500
Embalaje con código EAN/UPC	8711500903815

Cebadores para bronceado

Plano de dimensiones



Product	C (max)	E (max)
S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

