

Starters for tanning lamps

S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT

Seria najwyższej jakości zapłonników do zapłonu świetlówek pracujących z konwencjonalnymi elektromagnetycznymi statecznikami

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Elementy zmniejszające palność
- Obudowa odporna na działanie promieni UV

Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	115 140 W
Napięcie (Nom)	220-240 V


Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Czarny
Waga netto (szt.)	7,000 g

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT

Pełna nazwa produktu	S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT
Full EOC	871150090379226
Kod zamówienia	90379226
Materiał Nr (12NC)	928391630303
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500903792
Numerator - Packs per outer box	500
EAN/UPC – Opakowanie	8711500903815

Starters for tanning lamps

Rysunki techniczne



Product	C (max)	E (max)
S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.