



Conventionnels Ecoclick

S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT

Gamme de starters à effluve de qualité supérieure pour allumer les lampes fluorescentes avec un ballast électromagnétique.


Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	4 65 W
Tension (nom.)	220-240 V
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Blanc
Poids net (pièce)	7,000 g
Données du produit	
Nom du produit de la commande	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT
Nom de produit complet	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT

Code EOC	871150069769133
Code de commande	8711500697691
Code 12NC	928392220230
Code de commande local	S10
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500697691
Conditionnement par carton	300
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500697752

Conventionnels Ecoclick

Schéma dimensionnel



Product	C (max)	E (max)
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT	40,3 mm	21,5 mm

