



Ecoclick Starters

S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT


Gamma di starter a bagliore di elevata qualità per l'accensione delle lampade fluorescenti con reattori elettromagnetici.

Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	4 65 W
Tensione (Nom)	220-240 V
Meccanica e corpo	
Colore alloggiamento	Bianco
Peso netto (Pezzo)	7,000 g
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/ 12X25CT
Nome completo prodotto	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/ 12X25CT

Full EOC	871150069769133
Descrizione codice locale	S10
Codice d'ordine	69769133
Codice materiale (12NC)	928392220230
Codice locale	S10
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500697691
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	300
EAN/UPC - Case	8711500697752

Disegno tecnico



Product	C (max)	E (max)
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT	40,3 mm	21,5 mm

