



Halogenuros HPI-T Pro

HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Lámparas de halogenuros metálicos con envoltura exterior de cristal transparente

Advertencias y seguridad

- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- Para su uso con equipos de control diseñados para lámparas de mercurio de alta presión
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E40
Posición de funcionamiento	P [Paralelo +/-60D u Horizontal (HOR)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	12.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	543 [CCT of 4300K]
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada X de cromaticidad (Nom)	370
Coordenada Y de cromaticidad (Nom)	380
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4300 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	83 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	57
Longitud de arco O (nom.)	80 mm


Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	990 W
Voltaje (nom.)	130 V
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T65
Peso neto (pieza)	0,426 kg
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	86 mg
Consumo energético kWh/1000 h	1089 kWh

Halogenuros HPI-T Pro

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4
Nombre completo del producto	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4
Full EOC	871150018373645
Código de pedido	18373645
Código 12NC	928482600096


Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500183736
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Embalaje con código EAN/UPC	8711500183743

Plano de dimensiones




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Vida útil



LDLE_HPI-THW_0003-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Halogenuros HPI-T Pro

