

**PHILIPS**

**Lighting**



## HPI-T

### HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Lampes à halogénure métallisé et à quartz avec ampoule externe transparente

#### Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- Pour une utilisation avec un appareillage de contrôle conçu pour les lampes au mercure à haute pression
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

#### Données du produit


Informations générales		Tension (nom.)	130 V
Culot	E40		
Position de fonctionnement	P [Parallèle ou horizontale (HOR)]		
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	12.000 h		
Données techniques de l'éclairage			
Code couleur	543 [CCT of 4300K]		
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)		
Coordonnée chromatique X	370		
Coordonnée chromatique Y	380		
Température de couleur corrélée (nom.)	4300 K		
Efficacité lumineuse (nominale)	83 lm/W		
Indice de rendu de couleur (IRC)	57		
Longueur d'arc O (nom.)	80 mm		
Fonctionnement et électricité			
Consommation électrique	990 W		
Commandes et gradation			
Variation de l'intensité lumineuse	Non		
Mécanique et boîtier			
Finition ampoule	Transparent		
Forme de la lampe	T65		
Poids net (pièce)	0,426 kg		
Approbation et application			
Taux de mercure (Hg) (nom.)	86 mg		
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	1.089 kWh		
Marquage CE	Oui		
Données du produit			
Nom du produit de la commande	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4		
Nom de produit complet	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4		

# HPI-T

Code EOC	871150018373645
Code de commande	8711500183736
Code 12NC	928482600096
Code de commande local	HPIT1000WE40NG
Numérateur - Quantité par kit	1


Code EAN – Produit/Boîte	8711500183736
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500183743

## Schéma dimensionnel





Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm

## Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

## Durée de vie



LDLE\_HPI-THW\_0003-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4



© 2025 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d aucun devis ni d aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)  
2025, mai 12 - Les données sont sujettes à changement