



HPI-T

HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Lampade ad alogenuri metallici al quarzo con bulbo esterno trasparente

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada
- Per l'uso con alimentatore di controllo progettato per lampade al mercurio ad alta pressione
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E40
Posizione di funzionamento	P [Parallelo o orizzontale (HOR)]
Vita al 50% di guasti (Nom)	12.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	543 [CCT of 4300K]
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	370
Coordinata cromatica Y (Nom)	380
Temperatura di colore correlata (Nom)	4300 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	83 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	57
Lunghezza arco O (Nom)	80 mm
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	990 W


Tensione (Nom)	130 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T65
Peso netto (Pezzo)	0,426 kg
Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	86 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	1089 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4
Nome completo prodotto	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4
Full EOC	871150018373645

HPI-T

Descrizione codice locale	HPIT1000
Codice d'ordine	18373645
Codice materiale (12NC)	928482600096
Codice locale	HPIT1000
Numeratore - Quantità per confezione	1


EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500183736
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
EAN/UPC - Case	8711500183743

Disegno tecnico




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Durata



LDLE_HPI-THW_0003-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

