



SON



SON 70W E E27 CO 1CT/24

SON ist eine Hochdrucknatriumdampflampe mit ellipsoiden Außenkolben für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.

Hinweise

- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtregelung und Dimmen	
Sockel	E27	Dimmbar	Ja
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]		
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere		
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	28.000 Stunde(n)		
Lichttechnische Daten		Mechanik und Gehäuse	
Farbcode	220 [CCT of 2000K]	Kolbenausführung	Beschichtetes Glas
Farbkoordinate X (Nom)	0,540	Kolbenform	BF70
Farbkoordinate Y (nom.)	0,420	Nettogewicht (Stück)	57,000 g
Ähnlichste Farbtemperatur	1900 K		
Nennlichtausbeute (Nom)	80 lm/W		
Farbwiedergabeindex (CRI)	-		
Betrieb und Elektrik		Genehmigung und Anwendung	
Systemleistung	72,5 W	Energieeffizienzklasse	G
Spannung (Nom)	95 V	Quecksilbergehalt (max.)	14,3 mg
		Quecksilbergehalt (Nom)	14,3 mg
		Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	73 kWh
		EPREL-Registrierungsnummer	473291
		CE-Zeichen	Ja
Produktdaten			
Bestell-Produktname		SON 70W E E27 CO 1CT/24	

Gesamtbezeichnung des Produkts	SON 70W E E27 CO 1CT/24
Gesamt-Produktcode	871150021024130
Bestellcode	8711500210241
Material-Nr. (12NC)	928486700091
Anzahl pro Verpackung	1



EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500210241
Zähler – Pakete pro Außenkarton	24
EAN Umverpackung	8711500210258

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
SON 70W E E27 CO 1CT/24	71 mm	156 mm



Photometrische Daten



Light Distribution Diagram – SON 70W E E27 CO 1CT/24

Spectral Power Distribution Colour – SON 70W E E27 CO 1CT/24

Lebensdauer



LDLE_SON_50W_70W-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram – SON 70W E E27 CO 1CT/24

SON

