



# SON



## SON 70W E E27 CO 1CT/24

SON ist eine Hochdrucknatriumdampf Lampe mit ellipsoiden Außenkolben für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.

### Hinweise

- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtregelung und Dimmen	
Socket	E27	Dimmbar	Ja
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]		
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere		
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	28.000 Stunde(n)		
Lichttechnische Daten		Mechanik und Gehäuse	
Farbcode	220 [CCT of 2000K]	Kolbenausführung	Beschichtetes Glas
Nennlichtausbeute (Nom)	80 lm/W	Kolbenform	BF70
Farbkoordinate X (Nom)	0,540		
Farbkoordinate Y (nom.)	0,420		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1900 K		
Farbwiedergabeindex (CRI)	-		
Betrieb und Elektrik		Genehmigung und Anwendung	
Systemleistung	72,5 W	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	73 kWh
Spannung (Nom)	95 V	EPREL Registrierungsnummer	473291
		Energieeffizienzklasse	G
		Quecksilbergehalt (Nom)	16,3 mg
		Quecksilbergehalt (max.)	16,3 mg
Produkt Daten			
Bestell-Produktname	SON 70W E E27 CO 1CT/24		
Gesamtbezeichnung des Produkts	SON 70W E E27 CO 1CT/24		
Gesamt-Produktcode	871150021024130		

Bestellcode	21024130
Material-Nr. (12NC)	928486700091
Nettogewicht (Einzelteil)	57,000 g
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500210241



Zähler - Pakete pro Außenkarton	24
EAN Umverpackung	8711500210258

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
SON 70W E E27 CO 1CT/24	71 mm	156 mm



Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - SON 70W E E27 CO 1CT/24

Spectral Power Distribution Colour - SON 70W E E27 CO 1CT/24

Lebensdauer



LDLE\_SON\_50W\_70W-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - SON 70W E E27 CO 1CT/24

SON



© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2023, Mai 20 – Änderungen vorbehalten