



Sodio estandar



SON 70W E E27 CO 1CT/24

Lámparas de vapor de sodio a alta presión con tubo de descarga cerámico.

Advertencias y seguridad

- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC60662, IEC 62035)
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	28.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	220 [CCT of 2000K]
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,540
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,420
Temperatura de color correlacionada (nom.)	1900 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	80 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	-

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	72,5 W
Voltaje (nom.)	95 V

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Vidrio revestido
Forma de la bombilla	BF70
Peso neto (pieza)	57,000 g

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	14,3 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	14,3 mg
Consumo energético kWh/1000 h	73 kWh
Número de registro EPREL	473291
Marca CE	Sí


Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	SON 70W E E27 CO 1CT/24
Nombre completo del producto	SON 70W E E27 CO 1CT/24
Full EOC	871150021024130

Sodio estandar

Código de pedido	21024130
Código 12NC	928486700091
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500210241



Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	24
Embalaje con código EAN/UPC	8711500210258

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
SON 70W E E27 CO 1CT/24	71 mm	156 mm



Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - SON 70W E E27 CO 1CT/24

Spectral Power Distribution Colour - SON 70W E E27 CO 1CT/24

Vida útil



LDLE_SON_50W_70W-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - SON 70W E E27 CO 1CT/24

Sodio estandar

