



MSD Platinum (Touring/Stage)

MSD Platinum 25 R 1CT/8

Die MSD Platinum Lampen eröffnen neue kreative Freiräume in der Entertainment-Beleuchtung, mit kraftvollem, kompaktem und brillant intensivem Licht. Ihr kompaktes, leichtes Design bietet die Freiheit, kleinere, leichtere Leuchten zu bauen – für den Einsatz an jedem Ort auf der Bühne. Der kurze Lichtbogen, die hohe Farbtemperatur und der innovative Reflektor sorgen für eine funkelnde, hohe Strahlungsintensität und eine ausgezeichnete Farbwiedergabe. Außerdem bieten sie eine lange und zuverlässige Lebensdauer, hohe Effizienz und schnelle Austauschzeiten. Das alles sorgt für ein intensives, kreatives Erlebnis.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	1.500 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	2
Lichtstrom	26.000 lm
Farbkoordinate X (Nom)	297
Farbkoordinate Y (nom.)	303
Ähnlichste Farbtemperatur	8000 K


Bogenlänge O (Nom)	1,4 mm
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	550 W
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Nettogewicht (Stück)	108,000 g

MSD Platinum (Touring/Stage)

Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSD Platinum 25 R 1CT/8
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSD Platinum 25 R 1CT/8
Gesamt-Produktcode	871869961403400
Bestellcode	8718699614034


Material-Nr. (12NC)	928495905314
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699614034
Zähler – Pakete pro Außenkarton	8
EAN Umverpackung	8718699614041

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	C (max)
MSD Platinum 25 R 1CT/8	54,5 mm	1,4 mm	60 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MSD Platinum 25 R 1CT/8

