



Tubos LED Ecofit T8

LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G

Actualizá tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Vida útil promedio (horas)	15.000 hora(s)
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	740 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nominal)	240 °
Flujo luminoso	1.600 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100,00 lm/W
Consistencia de color	< 7
Índice de producción de color (IRC)	73
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Consumo de energía	16 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	220-240 V

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
T° estuche máxima (nominal)	60 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No


Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Sí
Apto para iluminación acentuada	No
Marcas de aprobación	Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Consumo de energía kWh/1000 h	16 kWh

Tubos LED Ecofit T8

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G
Nombre del producto completo	LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G
Full EOC	871869652501200
Código del pedido	929001184508
N.º de material (12NC)	929001184508



Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696525012
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	8718696525029

Plano de dimensiones




Product	D1	D2	A1	A2	A3	C	D
LEDtube 1200mm	25,68	28 mm	1.198	1.205	1.212	1.212	27,8
16W 740 T8 AP C G	mm		mm	mm	mm	mm	mm

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G



General uniform lighting - LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G




Spectral Power Distribution Colour - LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G

Tubos LED Ecofit T8


Vida útil




Life Expectancy Diagram - LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G



Life Expectancy Diagram - LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G



Life Expectancy Diagram - LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G



Lumen Maintenance Diagram - LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G

Lumen Maintenance Diagram - LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G

Tubos LED Ecofit T8

