

Ecofit Ledtubes T8

16W (36W) G13 Cool White Non-dimmable Linear tube

使用 Ecofit LED 灯管升级至高效节能、持久耐用的 LED 灯管。Ecofit LED 灯管可通过先进高效的 LED 技术，快速、轻松地替代过时的荧光灯管。它具有出色的照明质量和自然的照明效果，适用于普通照明应用，而且初始成本低，是一款环保型解决方案。

产品数据

一般信息	
底盖	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
标称使用寿命	15,000 小时
切换循环	50,000
额定使用寿命 (小时)	15,000 小时
照明技术	LED
灯技术	
颜色代码	740 [CCT of 4000K]
光束角度 (标称)	240 °
光通量	1,600 lm
光效 (额定)(标称)	100.00 lm/W
颜色名称	冷白色 (CW)
相关色温 (标称)	4000 K
颜色一致性	<7
显色指数 (CRI)	73
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称) 70 %	
操作和电气	
纹频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
功耗	16 W
启动时间 (标称)	0.5 s


60% 灯光下的预热时间	0.5 s
功率系数 (小数)	0.5
电压 (标称)	220-240 V
镇流器兼容性	EM
温度	
环境温度范围	-20 °C 至 45 °C
最大外壳温度 (标称)	60 °C
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
灯泡外观	磨砂
灯泡材料	玻璃
产品长度	1,200 mm
灯泡外形	T8
审批和申请	
节能产品	是
适用于重点照明	否
批准标志	遵从 RoHS KEMA Keur 证书
能耗 kWh/1000 h	16 kWh

Ecofit Ledtubes T8

符合欧盟 RoHS 规范	是
EyeComfort	是
LED 创新	EyeComfort
产品数据	
订单产品名称	16W (36W) G13 Cool White Non-dimmable Linear tube
完整的产品名称	16W (36W) G13 Cool White Non-dimmable Linear tube
完整产品代码	871869652501200


订购代码	929001184508
材料编号 (12NC)	929001184508
计算器 - 每包数量	1
净重 (每件)	0.170 kg
EAN/UPC - 产品/箱	8718696525012
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
EAN/UPC - 案例	8718696525029

二维绘图




Product	D1	D2	A1	A2	A3	C	D
16W (36W) G13 Cool White Non-dimmable Linear tube	25.68 mm	28 mm	1,198 mm	1,205 mm	1,212 mm	1,212 mm	27.8 mm

光度数据




Light Distribution Diagram - LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G



General uniform lighting - LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G


Ecofit Ledtubes T8

光度数据




Spectral Power Distribution Colour - LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G


寿命




LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G



LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G




LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G



Lumen Maintenance Diagram - LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G

Ecofit Ledtubes T8

寿命



Lumen Maintenance Diagram - LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G

