

Tubos LED Ecofit T8

8W (18W) G13 Cool daylight Linear tube

Actualizá tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Vida útil promedio (horas)	15.000 hora(s)
Lighting Technology	LED
Información técnica sobre la luz	
Código de color	765 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	240 °
Flujo luminoso	800 lm
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100,00 lm/W
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Consistencia de color	< 7
Índice de producción de color (IRC)	73
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	8 W


Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	220-240 V
Compatibilidad de balastos	EM
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
T° estuche máxima (nominal)	60 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Material del foco	Cristal
Forma del foco	T8
Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Sí
Apto para iluminación acentuada	No

Tubos LED Ecofit T8

Marcas de aprobación	Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Consumo de energía kWh/1000 h	8 kWh
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si
EyeComfort	Si
Innovaciones en LED	EyeComfort
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	8W (18W) G13 Cool daylight Linear tube
Nombre del producto completo	8W (18W) G13 Cool daylight Linear tube



Full EOC	871869652507400
Código del pedido	929001184808
N.º de material (12NC)	929001184808
Numerador: cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	0,090 kg
EAN/UPC: producto/caja	8718696525074
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	8718696525081

Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3	C	D
8W (18W) G13	25,68	28 mm	588,5	595,5	602,5	602,5	27,8
Cool daylight	mm		mm	mm	mm	mm	mm
Linear tube							

Datos fotométricos




General uniform lighting - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G

Light Distribution Diagram - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G


Tubos LED Ecofit T8

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G


Vida útil




LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G



LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G




LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G



Lumen Maintenance Diagram - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G

Tubos LED Ecofit T8

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G

