

Tubos LED Ecofit T8

8W (18W) G13 Cool daylight Linear tube

Actualizá tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.

Datos del producto


Información general		Tiempo de inicio (nominal)		0.5 s
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz		0.5 s
Vida útil nominal	15,000 hora(s)	Factor de potencia (fracción)		0.5
Ciclo del interruptor	50,000	Voltaje (nominal)		220-240 V
Vida útil promedio (horas)	15,000 hora(s)	Compatibilidad de balastos		EM
Lighting Technology	LED			
Información técnica sobre la luz		Temperatura		
Código de color	765 [CCT of 6500K]	T° estuche máxima (nominal)		60 °C
Ángulo de haz (nominal)	240 °	Controles y atenuación		
Flujo luminoso	800 lm	Regulable		No
Designación de color	luz natural fría	Mecánica y carcasa		
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K	Acabado de la luz		Blanco
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100.00 lm/W	Material del foco		Cristal
Consistencia de color	<7	Forma del foco		T8
Índice de producción de color (IRC)	73	Peso neto (pieza)		0.090 kg
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %	Aprobación y aplicación		
Operación y aspectos eléctricos		Producto de ahorro de energía		Sí
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz	Apto para iluminación acentuada		No
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz			
Consumo de energía	8 W			

Tubos LED Ecofit T8

Marcas de aprobación	Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Consumo de energía kWh/1000 h	8 kWh
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si
EyeComfort	Si
Innovaciones en LED	EyeComfort
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	8W (18W) G13 Cool daylight Linear tube



Nombre del producto completo	8W (18W) G13 Cool daylight Linear tube
Full EOC	871869652507400
Código del pedido	92900184808
N.º de material (12NC)	92900184808
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696525074
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	8718696525081

Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3	C	D
8W (18W) G13	25.68	28 mm	588.5	595.5	602.5	602.5	27.8
Cool daylight	mm		mm	mm	mm	mm	mm
Linear tube							

Datos fotométricos




General uniform lighting - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G

Light Distribution Diagram - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G


Tubos LED Ecofit T8

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G


Lifetime




LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G



LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G




LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G



Lumen Maintenance Diagram - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G

Tubos LED Ecofit T8

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G

