



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D

CorePro, LEDspot, PAR16, 25 W, GU10, 2700 K, 215 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro, LEDspot, PAR16, 25 W, GU10, 2700 K, 215 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 79.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Allmän information	
Socket	GU10
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDspot
Mätreferens för ljusflöde	Narrow Cone
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde	215 lm
Ljusstyrka (nom)	470 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	79,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	215 lm

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	2,7 W
Lampström (nom)	29 mA
Motsvarande effekt	25 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.5
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	50 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar

CorePro LEDspot MV

Material i lampan	Glas
Lampform	PAR16
Nettovikt (styck)	0.045 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	387359
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

Produktdata



Beställningsproduktnamn	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D
Fullständigt produktnamn	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D
Full EOC	871869675209800
Beskrivning av lokal kod	8293164
Beställningsnummer	929001217532
Materialnummer (12NC)	929001217532
Lokal kod	8293164
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696752098
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8718696752104

Måttskiss



Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D

Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D

General uniform lighting - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D

CorePro LEDspot MV

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827
36D

