



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

CorePro, LEDspot, PAR16, 25 W, GU10, 4000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro, LEDspot, PAR16, 25 W, GU10, 4000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 85.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Allmän information	
Socket	GU10
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDspot
Mätreferens för ljusflöde	Narrow Cone
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde	230 lm
Ljusstyrka (nom)	500 cd
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	85,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	230 lm

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Strömförbrukning	2,7 W
Lampström (nom)	29 mA
Motsvarande effekt	25 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.5
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	50 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar

CorePro LEDspot MV

Material i lampan	Glas
Lampform	PAR16
Nettovikt (styck)	0,045 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	391854
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

Produktdata



Beställningsproduktnamn	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D
Fullständigt produktnamn	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D
Full EOC	871869672831400
Beskrivning av lokal kod	8293166
Beställningsnummer	929001217702
Materialnummer (12NC)	929001217702
Lokal kod	8293166
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696728314
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8718696728321

Måttskiss



Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Fotometriska data




Accent Lighting Spots – Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

Light Distribution Diagram – Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D


CorePro LEDspot MV

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

