



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 255 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 255 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 72.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Allmän information	
Socket	GU10
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDspot
Mätreferens för ljusflöde	Narrow Cone
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde	255 lm
Ljusstyrka (nom)	545 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	72,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	255 lm

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	3,5 W
Lampström (nom)	32 mA
Motsvarande effekt	35 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.5
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	65 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar

CorePro LEDspot MV

Material i lampan	Glas
Lampform	PAR16
Nettovikt (styck)	0,036 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	391855
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

Produktdata


Beställningsproduktnamn	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D
Fullständigt produktnamn	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D
Full EOC	871869675253100
Beskrivning av lokal kod	8293167
Beställningsnummer	929001217862
Materialnummer (12NC)	929001217862
Lokal kod	8293167
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696752531
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8718696752548

Måttskiss




Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm

Fotometriska data





Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D



Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D

CorePro LEDspot MV

Livslängd



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D

