



CorePro Plastic LED-ljuskällor



CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, B22, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h

CorePro LED bulb är perfekt för dina grundläggande belysningsbehov. Den ger vackert ljus och har den pålitliga prestanda du kan förvänta dig av prisvärda LED-ljuskällor. CorePro LEDbulb kan användas i befintliga armaturer med E27- eller B22-socklar och är avsedda som ersättning för traditionella glödlampor. De ger stora energibesparingar, upp till 80%, samt utmärkt ljuskvalitet. Med livslängd på 15 000 timmar minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

| Allmän information | |
|---------------------------|----------|
| Socket | B22 |
| Nominell livslängd | 15 000 h |
| Driftcykel | 50 000 |
| Lighting Technology | LEDbulb |
| Mätreferens för ljusflöde | Sphere |
| Garantitid | 2 år |

| Ljusteknik | |
|---------------------------------|--------------------|
| Färgkod | 827 [CCT of 2700K] |
| Spridningsvinkel (nom) | 200 ° |
| Ljusflöde | 806 lm |
| Färgbeteckning | Varmvit (WW) |
| Korrelerad färgtemperatur (Nom) | 2700 K |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom) | 100,00 lm/W |

| | |
|---|------|
| Färgbeständighet | <6 |
| Färgåtergivningsindex | 80 |
| LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) | 70 % |

| Drift och elektricitet | |
|--------------------------------|-------------|
| Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Ingångsfrekvens | 50-60 Hz |
| Strömförbrukning | 8 W |
| Lampström (nom) | 75 mA |
| Motsvarande effekt | 60 W |
| Tändningstid (nom) | 0,5 s |
| Uppvärmningstid till 60 % ljus | 0.5 s |
| Effektfaktor (fraktion) | 0.5 |
| Spänning (nom) | 220-240 V |

CorePro Plastic LED-ljuskällor

Temperatur

| | |
|-------------------|-------|
| T-Case max. (nom) | 85 °C |
|-------------------|-------|

Styrenheter och dimring

| | |
|--------|-----|
| Dimbar | Nej |
|--------|-----|

Mekanik och armaturhus

| | |
|--------------------------|----------|
| Ljuskällans ytbehandling | Frostad |
| Lampform | A60 |
| Nettovikt (styck) | 0,080 kg |

Användning och godkännande

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Energieffektivitetsklass | F |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 8 kWh |
| EPREL-registreringsnummer | 397622 |
| EU RoHS-kompatibel | Ja |
| EyeComfort | Ja |
| Flimmervärde (PstLM) | 1 |
| Stroboskopisk effekt | 0,4 |
| Omgivningstemperatur | -20 °C till +45 °C |


Användningsförhållanden

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| kan den användas i slutna armaturer | No |
| Trådlös teknik | Ej tillämpligt |

Produktdata



| | |
|---|--------------------------------------|
| Beställningsproduktnamn | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827 |
| Fullständigt produktnamn | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827 |
| Full EOC | 871869657763900 |
| Beskrivning av lokal kod | 8291384 |
| Beställningsnummer | 929001233902 |
| Materialnummer (12NC) | 929001233902 |
| Lokal kod | 8291384 |
| Räknare – antal per förpackning | 1 |
| EAN/UPC - Produkt/fodral | 8718696577639 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 10 |
| EAN/UPC - Hölje | 8718696577646 |

Måttskiss



| Product | D | C |
|--------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827 | 60 mm | 110 mm |

Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827


CorePro Plastic LED-ljuskällor

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

Livslängd



LEDbulb 40W E27 830 FR A60



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

