



CorePro Plastic LED-ljuskällor

CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, B22, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, B22, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, 95.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Allmän information	
Socket	B22
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	200 °
Ljusflöde	1 055 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	95,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	11 W
Lampström (nom)	95 mA
Motsvarande effekt	75 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.5
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad

CorePro Plastic LED-ljuskällor

Lampform	A60
Nettovikt (styck)	0,080 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	11 kWh
EPREL-registreringsnummer	397623
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C


Användningsförhållanden

kan den användas i slutna armaturer	No
Trådlös teknik	Ej tillämpligt

Produktdata


Beställningsproduktnamn	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827
Full EOC	871869657761500
Beskrivning av lokal kod	8291390
Beställningsnummer	929001234002
Materialnummer (12NC)	929001234002
Lokal kod	8291390
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696510049
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8718696510056

Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	60 mm	110 mm

Fotometriska data



CalcULX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/1




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827

General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827


CorePro Plastic LED-ljuskällor

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827

Livslängd



LEDbulb 100W E27 840 FR A60



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827

