



Světelný zdroj LED tvaru A



LED 75W A60 E27 WW 230V FR ND 2CT/SRT6

LED žárovky Philips ve tvaru A jsou LED alternativou ke standardním žárovkám. Poskytuje krásné světlo a spolehlivý výkon, který od LED očekáváte, za dostupnou cenu.

Údaje o produktu

Obecné informace		Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	
Patice krytky	E27		0,4
Nominální životnost	15 000 h	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Cyklus zapnutí	50 000	Provozní a elektrické	
Jmenovitá životnost (hodiny)	15 000 h	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LED	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Referenční měření toku	Sphere	Spotřeba energie	11 W
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Proud zdroje (jmen.)	95 mA
Světelně technické		Ekvivalentní příkon	75 W
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 stupňů	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Světelný tok	1 055 lm	Účinnost (zlomek)	0,5
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Napětí (jmen.)	220-240 V
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K	Teplota okolí	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	95,00 lm/W	Maximální teplota (jmen.)	80 °C
Konzistence barev	<6	Řízení a stmívání	
Index podání barev (CRI)	80	Stmívatelné	Ne
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		
Hodnota blikání (PstLM)	1		


Světelný zdroj LED tvaru A

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál žárovky	Plast
Tvar žárovky	A60
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	F
Spotřeba energie kWh/1000 h	11 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	391868
EyeComfort	Ano
LED inovace	EyeComfort
Označení a balení	
Objednávací název produktu	LED 75W A60 E27 WW 230V FR ND 2CT/SRT6


Rozměrové výkresy

Product	D	C
LED 75W A60 E27 WW 230V FR ND 2CT/SRT6	60 mm	110 mm

Fotometrické údaje




General uniform lighting - LED 75W A60 E27 WW 230V FR ND 2CT/SRT6



Light Distribution Diagram - LED 75W A60 E27 WW 230V FR ND 2CT/SRT6


Světelný zdroj LED tvaru A

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - LED 75W A60 E27 WW 230V FR ND 2CT/SRT6

Životnost



Life Expectancy Diagram - LED 75W A60 E27 WW 230V FR ND 2CT/SRT6



Lumen Maintenance Diagram - LED 75W A60 E27 WW 230V FR ND 2CT/SRT6

