



# Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

## CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio

CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Lighting Technology	LEDbulb
Referencia de medición de flujo	Sphere
Período de garantía	2 años

Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nom.)	300 °
Flujo luminoso	250 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	125,00 lm/W
Consistencia del color	<6

Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	2 W
Corriente de lámpara (nom.)	20 mA
Equivalente de potencia	25 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.4
Voltaje (nom.)	220-240 V

# Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass


Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	36 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	B35
Peso neto (pieza)	0,014 kg
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	E
Producto de ahorro de energía	Si
Apto para la iluminación de acento	No
Consumo energético kWh/1000 h	2 kWh
Número de registro EPREL	387351
Marca CE	Si
Conforme con EU RoHS	Si
EyeComfort	Si

Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C

Condiciones de aplicación	
Tecnología inalámbrica	No aplicable


Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
Nombre completo del producto	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
Full EOC	871951437757800
Código de pedido	37757800
Código 12NC	929001238392
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514377578
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514377585

## Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35 mm	97 mm

## Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G



General uniform lighting - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

# Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

## Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

## Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

