



CorePro GLASS LED candles and lusters

CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

De här CorePro LED-kronljusen med glödtråd kombinerar de klassiska formerna på glödlampor med LED-teknikens långa livslängd. LED-kronljus är ett mycket enkelt val för de som vill ha ett LED-alternativ för eftermontering. Dessa LED-kronljus ger 90 % energibesparingar jämfört med konventionella ljuskällor. CorePro LED-glaslampor ger utmärkt ljusqualität för belysning i trapphus. LED-kronljus har en livslängd på 15 000 timmar som minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information		Färgbeständighet	
Socket	E14	Färgbeständighet	<6
Nominell livslängd	15 000 h	Färgåtergivningsindex	80
Driftcykel	20 000	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Lighting Technology	LEDbulb	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Drift och elektricitet	
Garantitid	2 år	Line Frequency	50 to 60 Hz
Ljusteknik		Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Färgkod	827 [CCT of 2700K]	Strömförbrukning	2 W
Spridningsvinkel (nom)	300 °	Lampström (nom)	20 mA
Ljusflöde	250 lm	Motsvarande effekt	25 W
Färgbeteckning	Varmvit (WW)	Tändningstid (nom)	0,5 s
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K	Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	125,00 lm/W	Effektfaktor (fraktion)	0,4

CorePro GLASS LED candles and lusters

Spänning (nom)	220-240 V
----------------	-----------

Temperatur

T-Case max. (nom)	36 °C
-------------------	-------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	B35
Nettovikt (styck)	0,014 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	E
Energisparande produkt	Ja
Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	2 kWh
EPREL-registreringsnummer	387351
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C


Användningsförhållanden

kan den användas i slutna armaturer	No
Trådlös teknik	Ej tillämpligt

Produktdata

Beställningsproduktnamn	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
Full EOC	871951437757800
Beskrivning av lokal kod	8296561
Beställningsnummer	929001238392
Materialnummer (12NC)	929001238392
Lokal kod	8296561
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514377578
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8719514377585


Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35 mm	97 mm

CorePro GLASS LED candles and lusters


Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G




General uniform lighting - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

CorePro GLASS LED candles and lusters

