



# CorePro GLASS LED candles and lusters



## CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

CorePro, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E14
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	250 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	125,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Strömförbrukning	2 W
Lampström (nom)	20 mA
Motsvarande effekt	25 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,4
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	36 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

# CorePro GLASS LED candles and lusters

## Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	BA35
Nettovikt (styck)	0,014 kg

## Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	E
Energisparande produkt	Ja
Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	2 kWh
EPREL-registreringsnummer	387361
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C


## Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

## Produktdata


Beställningsproduktnamn	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G
Full EOC	871951437759200
Beskrivning av lokal kod	8296562
Beställningsnummer	929001238492
Materialnummer (12NC)	929001238492
Lokal kod	8296562
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514377592
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8719514377608

## Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	35 mm	123 mm

## Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G



General uniform lighting - CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

# CorePro GLASS LED candles and lusters

## Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

## Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

