



# CorePro GLASS LED candles and lusters

## CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

CorePro, LEDbulb, ST35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro, LEDbulb, ST35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Produktdata


Allmän information	
Socket	E14
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	250 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	125,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Strömförbrukning	2 W
Lampström (nom)	20 mA
Motsvarande effekt	25 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,4
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	36 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej


# CorePro GLASS LED candles and lusters

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	ST35
Nettovikt (styck)	0,014 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	E
Energisparande produkt	Ja
Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	2 kWh
EPREL-registreringsnummer	387362
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C

## Måttskiss




## Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

Användningsförhållanden	
Trådlös teknik	Ej tillämpligt
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG
Full EOC	871951434772400
Beskrivning av lokal kod	8296563
Beställningsnummer	929001238592
Materialnummer (12NC)	929001238592
Lokal kod	8296563
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514347724
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514347731


Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	35 mm	97 mm



General uniform lighting - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG


# CorePro GLASS LED candles and lusters

## Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

## Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

